



Smart X

产品清单

使用本产品前，请仔细检查产品包装内是否包含以下所有物品，若有缺失，请联系客服或您的代理商。

- 手机稳定器 Phone Stabilizer
- 三脚架 Tripod
- Type-C充电线 Type-C Cable
- 说明书 User Manual



APP与教程

1. 下载APP

请扫描下方二维码或于手机软件平台搜索
"AOCHUAN"下载稳定器
官方APP。



软件支持IOS/Android系统。



Download on the
App Store



Download for
Android



2. 查看视频教程



微信公众号

扫描上方二维码获取产品
使用视频教程。



官方抖音号

关注奥川官方抖音账号获取更
多运镜教学。


云台展开与收纳

■ 云台展开


手持手机夹展开
SMART X 轴臂，无
需解锁，安装手机
调平后即可正常使
用。

■ 云台收纳


使稳定器轴臂折叠
位与操作面板同向，
扣住俯仰轴卡扣，
使手机夹卡扣位置
位于内侧，按黄色
箭头指示方向折叠
即可完成收纳。



设备介绍



设备介绍



操作面板介绍

1 模式指示说明

PF半跟随模式

F全跟随模式

L全锁定模式

POV第一人称视角
模式

电量指示说明

20% 50% 70% 100%

● ● ● ●
PF F L POV

电量剩余5%PF灯将连续双闪



2



摇杆：上下左右移动

单击：切换PF/F/L/POV

双击：归中

三击：盗梦空间

4



单击：拍照/录像

双击：横竖屏切换

3



长按：开关机

单击：循环切换补光灯

1档/2档/3档/关闭

双击：查看电量

电池充电及更换

■ 电池充电

使用包装内提供的Type-C USB充电线连接电源适配器与稳定器手柄充电接口，指示灯亮起表示处于充电状态，当充电符号[••••]满格时表示充电完成。



■ 电池更换

SMART X 电池仓上盖采用磁吸式设计，揭开仓盖即可取放电池。如需进行电池更换，可自行购买18650锂离子电池或移步奥川官方旗舰店选购。



SMART X出厂时电池已装入电池仓。首次使用前，请先将SMART X充满电以激活电池，保证产品的正常使用。

设备参数

产品尺寸	268*125*65mm（展开尺寸）
	158*108*55mm（收纳尺寸）
产品重量	295g
承载重量	≤250g
工作时间	7-9小时
充电时间	约2.5小时
工作电压	3.6V
电源输入	5V/2A
工作温度	0°C~45°C
锂离子电池	3.6V/2550mAh
适用手机宽度	55-90mm
角度精度	0.1°
机械航向角度	310°
机械横滚角度	330°
机械俯仰角度	345°
可控航向角度	310°
可控横滚角度	330°
可控俯仰角度	76°

*以上数据均为实验室测试数据。在不同测试条件下，数据将有不同程度误差，请以实机体验为准。



🔍 奥川稳定器

天猫 Tmall



京东

🔍 奥川旗舰店

登录官网，
了解更多产品信息

WWW.AOCHUAN-TECH.COM

如需更多服务，
请拨打我们的客户服务热线

400-609-8883